

## SCREMATRICE MS 100-19 - 220V - PLASTICA - 100 LITRI ORA



SCREMATRICE MS 100-19 - 220V - PLASTICA - 100 LITRI ORA

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo**

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione Scrematrice con capacità di scrematura di 80/100 lt/h. vasca di contenimento in plastica. Ottima soluzione con rapporto qualità prezzo imbattibile. Modalità d'uso: Consigli d'uso: 1- Accendi la scrematrice, attendere che il motore raggiunga la velocità di lavoro circa 30... 40 secondi Versare inizialmente dell'acqua calda, per scaldare il tamburo, e così ottenere una migliore scrematura, versare il latte intero con una temperatura di 35... 40 C nel contenitore da 12 lt. ruotare il tappo con il manico e lasciare defluire il latte. La densità di scrematura può essere regolata da un'apposita posizionata sul cono in plastica all'interno del tamburo. Per gli utilizzi successivi lavare i dischetti ed il tamburo con acqua e lasciarli asciugare, per il corretto funzionamento devono essere puliti e completamente asciutti.